



COSCREATOR
Creating Beauty Together

COSMETIC PACKAGING & FILLING PARTNER

화장품 용기부터 충전·실링·포장까지

One-Stop Manufacturing Service

코스크리에타

T_032-814-2624 F_032-815-2624 E_coscreator@naver.com

A_인천광역시 남동구 남동대로370번길 57-54(남촌동 610-4)

W_www.coscreator.co.kr

- 이중튜브 특허
- 타원형 패드용기 특허
- 충전·포장 전문기업



Why COSCREATOR

코스크리에타는 화장품 특허용기와 충전·포장 생산 역량을 기반으로
브랜드사의 제품 개발부터 양산까지 One-Stop Manufacturing Service를 제공합니다.

200만개+

이중튜브 생산 경험

Dual Formula 제품 양산 경험을 기반으로
안정적인 생산 대응

3 STEP

용기 → 충전 → 포장

개발부터 생산·납품까지 원스톱 서비스 제공

7개+

특허 및 인증


차별화된 용기 구조와 생산 노하우 확보

Cosmetic Packaging & Filling Partner for K-Beauty Brands



Business Area

화장품 용기 공급부터 충전·실링·포장까지 브랜드사의 제품 개발 및 양산을 지원합니다.



Dual Tube System



Turn Cap System



Oval Pad Container






Dual Tube Total Service

특히 이중튜브 구조를 적용하여 서로 다른 제형을 분리 보관하고,
사용 시 안정적인 혼합 토출이 가능하도록 설계된 패키징 솔루션입니다.

제형 분리 보관
용기에 서로 다른 제형을
안정적으로 분리 보관하여 성분 간 간섭과
변질 가능성을 최소화합니다

균일한 혼합 토출
사용 시 일정한 비율로 혼합 토출되어
균일한 사용감과 제품 품질을 제공합니다.




듀얼 토출 구조
2개의 제형을 안정적으로
혼합 토출할 수 있어 제품 차별화와
사용 편의성을 높일 수 있습니다.

양산 대응 구조
듀얼 충전·실링·포장 공정까지
고려된 설계로 안정적인 대량 생산이 가능합니다.



Turn-Cap System

Turn-Cap Technology_회전 방식 캡 구조를 적용하여 사용 목적에 따라 원하는 제형을 선택 토출할 수 있는 특허 패키징 시스템입니다.



앰플, 크림, 기능성 화장품, 듀얼 케어 제품 등 다양한 제품 콘셉트에 적용 가능한 특허 용기 솔루션입니다.



Oval Pad Container

Oval Pad Container_얼굴 곡면 사용성을 고려하여 설계된
코스크리에타의 특허패드용기 솔루션입니다.

Ergonomic Shape

얼굴 굴곡 밀착

타원형 구조로 얼굴 곡면에
자연스럽게 밀착되어
이마, 볼, 턱선 등 다양한 부위에
편안하게 사용할 수 있습니다.

Large Oval Pad

대형패드 수납

98×68mm
대형 타원형 패드 적용이 가능하여
넓은 면적을 한 번에 케어할 수
있습니다.

[대형 타원형 패드]

일반형 패드 | 분리형 패드

Easy Handling

사용 편의성

전용 집게와 밀폐 구조를 적용하여
위생적인 보관과 편리한 사용이
가능합니다.

Premium Design

차별화 디자인

기존 원형패드용기와
차별화된 디자인으로 제품 경쟁력과
브랜드 아이덴티티를
강화할 수 있습니다.





Production Infrastructure

구분	설비명	충진 범위	생산 속도	일일 생산능력(CAPA)	보유 현황
특허 설비	이중튜브 충전기	1제/2제 각 15~100g	약 30ea/min	약 28,000ea/day	2대 운영
특허 설비	이중튜브 충전기	1제/2제 각 15~100g	약 13ea/min	약 18,000ea/day	3대 운영 + 1대 스페어
특허 설비	멀티 로터리 충전기	5~100g	약 50ea/min	약 20,000ea/day	2대 운영
일반 설비	크림 자동 충전기	15~100g	약 35ea/min	약 17,000ea/day	2대 운영
특수 설비	에어쿠션 충전기	35Ø~60Ø	약 24ea/min	약 1,200ea/hour	2대 운영
후공정	단상자/인박스 라벨 부착기	자동 라벨링	약 30~50ea/min	약 3,000~3600ea/hour	2대 운영
후공정	단상자 착인기	LOT/사용기한 인쇄	약 20ea/min	약 1,200ea/hour	운영

Tube Filling Capability

항목	항목
충진 가능 용량	3g ~ 250g
대응 튜브 규격	16Ø ~ 50Ø
주요 생산 규격	25Ø / 30Ø / 35Ø / 45Ø / 50Ø
실링 방식	핫에어 실링
실링 설비	4대 운영
가온 호퍼	3 Set 운영
대응 제형	스킨, 로션, 크림, 에센스, 젤, 선키어, 메이크업 등
생산 지원 범위	용기 공급 → 충전 → 실링 → 포장 원스톱 대응
월간 대응 가능	대량 양산 대응 가능

Packing Infrastructure

항목	내용
포장라인	컨베이어 10M x 2라인 / 컨베이어 6M x 8라인
작업환경	충진·실링·포장 분리 운영
생산 방식	충진 → 검사 → 포장 3단계 운영

Warehouse Capacity

항목	보관 능력
파렛트 렉 적재	300 Pallet
최대 활용 가능	약 360 Pallet
문류 운영	입고·보관·출고 관리 가능



Quality System

Quality Management_양산 과정의 품질 안정성과 생산 이력을 관리하기 위해 표준화된 품질관리 시스템을 운영하고 있습니다.

Quality Assurance

품질 검사
원부자재 및 완제품 품질 검사 운영

Production Control

생산 관리
생산 일정 및 작업 이력 관리

Process Control

공정 관리
표준 작업 기준에 따른 공정 운영

Shipping Control

출하 관리
최종 검수 및 출하 이력 관리



화장품 2가지 제형을 분리 수용할 수 있는 이중 튜브 용기에 대한 특허



화장품 2가지 제형을 분리 수용할 수 있는 이중 튜브 용기에 대한 특허



화장품 2가지 제형을 분리 수용할 수 있는 이중 튜브 용기에 대한 특허



화장품 타원형 패드를 수용할 수 있는 타원형 패드 용기에 대한 특허



화장품 2가지 제형을 분리 수용할 수 있는 이중 튜브 용기에 대한 특허



ISO 인증 22716:2007



Creating Beauty Together

코스크리에타는 자가 공장 기반의 생산 인프라를 통해 고객의 아이디어를 안정적인 제품으로 구현합니다.

Owned Factory

대지면적 1,678.8m² | 연면적 2,970.0m²

화장품 용기·충진·실링·포장

One-Stop Manufacturing Service

THANK YOU!